

DÉCAPANT TREMPAGE CLEANOX CONCENTRÉ

GAMME: TRAITEMENT DE SURFACE DES ACIERS
INOXYDABLES ET DES ALUMINIUMS

Fiche technique: N° 012022
Date de révision: 27.08.2024

UTILISATION

Le décapant CLEANOX CONCENTRÉ s'utilise par trempage, circulation, ou ruissellement.

Sa formulation concentré permet :

- Montage bain neuf : 1 litre de CLEANOX CONCENTRÉ pour 2 litres d'eau
- Réactivation bain : 1 litre de CLEANOX CONCENTRÉ pour 1 litre d'eau.

DONNÉES TECHNIQUE

Rendement : Estimation si utilisation 4 heures par semaine durée de vie 2 ans.

Temps d'action : Bain neuf 30 minutes minimum. Le temps d'action varie en fonction de la T° ambiante, la nuance de l'inox et la concentration du bain.

SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consultez la fiche de donnée de sécurité.

Disponible sur www.weldx.com



Rinçage : En fin de traitement un rinçage haute pression haute froide (120 bars) mini. Contrôle qualité de rinçage TEST PH à l'aide d'un Papier PH faire un contrôle en fin de rinçage le PH doit être > 6.

Conditionnement :

Bibon de 20 kg / code article 29001110
Fût de 200 kg / code article 29001113
IBC de 1250 kg / code article 29001111

ANALYSE CHIMIQUE

	Acide Fluorhydrique	Acide Nitrique
Concentration	< 15 %	< 25-50 %
Numéro C.E	231-634-8	231-714-2
Numéro reach	01-2119458860-33	01-2119487297-23
Numéro index	009-003-00-1	007-004-00-1